

## MODULARE HEBESYSTEME MIT VERSTELLBAREM AUSLEGER MITTEILUNG ÜBER NACHRÜSTUNG (EMEA-VERSION)

Die Modularen Hebesysteme (Advanced-Davit-Systeme) mit verstellbarem Ausleger (Offset) wurden für den Einstieg in Schächte und beengte Räume bzw. für die Rettung daraus entwickelt. Der Davit-Arm ist für eine leichte Rettung drehbar gelagert und lässt sich für begrenzte Höhen einstellen. Vorne oder hinten am Mast dieser Systeme kann eine Winde, ein Höhensicherungsgerät oder ein Höhensicherungsgerät mit Rettungswinde befestigt werden.

Capital Safety hat festgestellt, dass die DBI-SALA-Advanced-Davit-Systeme einigen der für bestimmte Davit-Einstellpositionen angegebenen Lasten, wie in der Gebrauchsanweisung und den Produktbeschriftungen angegeben, nicht vollständig entsprechen. Es wurden keine Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang gemeldet.

Capital Safety hat die Konstruktion der Davit-Systeme überprüft, die Nennlasten für bestimmte Davit-Einstellpositionen klargelegt und alle nach dem 1. Januar 2016 gefertigten Systeme im Hinblick auf diese Punkte überarbeitet. Diese Modifizierung betrifft nur die Systeme der Davitausleger mit einer Reichweite von 59 bis 108 cm (siehe Punkt B weiter unten), die vor dem 1. Januar 2016 hergestellt wurden. **Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Mitteilung nicht um einen Produktrückruf handelt.** Diese Modifizierung wird allen Nutzern kostenlos als Nachrüstsatz bereitgestellt. Diese Mitteilung betrifft die folgenden CE-zertifizierten Systeme:

- A. Für Davit-Ausleger mit einer kurzen Reichweite von 29,2 bis 69,8 cm wird kein Nachrüstsatz benötigt, doch gibt es eine überarbeitete Gebrauchsanweisung mit Klarstellung der neuen Betriebs- und Einsatzgrenzen. Dies betrifft die folgenden Artikelnummern: 8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 und 8568384. Die Artikelnummern vor 2013 sind: 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 und 8518384. Um eine Kopie der überarbeiteten Gebrauchsanweisung 5902341 zu erhalten, scannen Sie bitte den Barcode oder geben Sie diese URL in Ihren Browser ein:  
<http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783>



- B. Davit-Ausleger mit einer Reichweite von 59 bis 108 cm einschließlich der folgenden Artikelnummern: 8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 und 8568387. Die Artikelnummern vor 2013 sind: 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386 und 8518387. Die Nachrüstung betrifft auch diese Einheiten. Um eine Kopie der ergänzenden Nachrüstungs-Gebrauchsanweisung 5903931 zu erhalten, ein Video der Nachrüstungs-Gebrauchsanweisung 5903931 zu sehen und die aktualisierte Gebrauchsanweisung für das System herunterzuladen, scannen Sie bitte den Barcode oder geben Sie diese URL in Ihren Browser ein:  
<http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120>



**Nutzer:** Wenn Sie es vorziehen, dass die Nachrüstung von Capital Safety oder einem von Capital Safety zugelassenen Reparaturzentrum vorgenommen wird, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter der Rufnummer +33 497 10 00 10. Wenn Sie es vorziehen, den Nachrüstsatz selbst zu installieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Rufnummer +33 497 10 00 10 und bitten Sie um kostenlose Zusendung des Nachrüstsatzes direkt an Sie. Geben Sie bitte an, dass Sie die Nachrüstung Nr. 8515657 für obere Masten mit einer Reichweite von 59 bis 108 cm benötigen. Die Vorgehensweise zur Installation des Nachrüstsatzes ist in der oben erwähnten ergänzenden Nachrüstungs-Gebrauchsanweisung 5903931 beschrieben. Wenden Sie sich mit etwaigen Fragen oder Bedenken bitte an den Kundendienst unter der Rufnummer +33 497 10 00 10.

**Händler:** Wenn Sie **vor dem 1. Januar 2016** hergestellte Modulare Hebesysteme mit verstellbarem Ausleger auf Lager haben, senden Sie diese bitte zur Nachrüstung an Capital Safety oder an ein zugelassenes Servicezentrum. Kontaktieren Sie unsere Kundendienstabteilung unter +33 497 10 00 10 für den Bezug einer "QA"-Nummer für die Rückgabe der Einheit an Capital Safety.

Capital Safety wird diese Anzeige auf seiner Website unter [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) veröffentlichen. Richten Sie alle weiteren Fragen bitte per E-Mail an den Technischen Kundendienst unter der Anschrift [technicalservicesEU@capitalsafety.com](mailto:technicalservicesEU@capitalsafety.com) oder telefonisch unter der Rufnummer +33 (0) 4 97 10 00 10.